

Электрокардиограф Fukuda CardiMax FX-8322

ФСЗ 2011/11379

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 5.2 кг

FUKUDA M-E KOGYO CO LTD, Япония



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной LCD-дисплей, диагональ 6.4 дюйма, разрешение: 640×480
Размер	370×320×89 мм
Вес	5.2 кг

Описание

Электрокардиограф Fukuda CardiMax FX-8322 спроектирован по передовым инновационным технологиям, что позволяет ему соответствовать всем клиническим требованиям и пользоваться спросом в клиниках, медицинских центрах, больницах, госпиталях и других медицинских учреждениях.

Электрокардиограф CardiMax FX-8322R отличается от **CardiMax FX-8322** возможностью проведения нагрузочных тестов и возможностью подключения внешнего большого монитора для отображения всех параметров.

Особенности CardiMax FX-8322 (CardiMax FX-8322R):

- регистрация 12 базовых отведений;
- режима работы: ручной или автоматический;
- анализ и интерпретация;
- режим аритмий с мониторингом ЭКГ 3-х выбранных отведений, измерением и анализом аритмий (опция);
- возможность проведения велоэргометрии с интерпретацией ЭКГ (**модель FX-8322R**);

- фильтры для проведения ЭКГ: высокочастотный фильтр, мышечный, дрейф изолинии, сетевой;
- защита от дефибрилляции;
- возможность отправить данные на Flash-карту или на карту SD;
- возможность установки соединения с компьютером;
- интерфейс: RS-232C (2 основных порта), USB порты - 2, слот для SD карты;
- универсальная буквенно-цифровая клавиатура;
- работа от сети переменного тока или от встроенного аккумулятора;
- работа от встроенной батареи - 1.5 ч.