

## Электрокардиограф GE MAC 1600

ФСЗ 2008/03044

12-канальный / 6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация, принтер / подключение к ПК, вес 6 кг

GE Medical Systems, США



### Характеристики

---

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Количество каналов     | 12-канальный / 6-канальный                                    |
| Тип электрокардиографа | портативный / стационарный                                    |
| Методы диагностики     | ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой                                 |
| Функции                | интерпретация                                                 |
| Встроенные возможности | принтер / подключение к ПК                                    |
| Дисплей                | ЖК цветной, диагональ 7 дюймов, высокое разрешение, подсветка |
| Размер                 | 400×150×350 мм                                                |
| Вес                    | 6 кг                                                          |

### Описание

---

**Электрокардиограф GE MAC 1600** - полноценный 12-канальный электрокардиограф от компании General Electric (США) с программой измерения и интерпретации ЭКГ покоя и возможностью проведения пробы с физической нагрузкой. Имеет встроенную память, большой ЖК дисплей и полноразмерную клавиатуру, что делает его идеальным кардиографом для использования в кабинете ЭКГ.

#### Особенности электрокардиографа GE MAC 1600:

- автоматический режим работы;
- интерпретация: анализ по 12 отведениям одновременно;
- возможность проведения стресс-тестирования;
- вакуумная система наложения электродов;
- информирует врачей о низком качестве сигнала
- анализ и измерение уровни помех в регистрации ЭКГ.
- передача данных по локальной сети (LAN);
- внутренняя память до 100 ЭКГ;
- встроенный термопринтер;
- печать: на термобумаге формата 210 мм x 300 мм;

- литий-ионный аккумулятор (непрерывная работа в течение трёх часов);
- специальная тележка с держателем (дополнительно).