

Датчик УЗИ секторный фазированный Samsung P2-4AH

ФСЗ 2010/06275

секторный фазированный, области применения
абдоминальные исследования / кардиология /
неонатология / транскраниальные исследования,
рабочая частота 2-4 МГц, угол сканирования 90°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - SONOACE X8
Тип	секторный фазированный
Сканирование	секторное
Области применения	абдоминальные исследования / кардиология / неонатология / транскраниальные исследования
Рабочая частота	2-4 МГц
Угол сканирования	90°

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 19×14 мм.