

Датчик УЗИ секторный фазированный Samsung PM1 -6A

РЗН 2016/4285

секторный фазированный, области применения  
абдоминальные исследования / кардиология /  
транскраниальные исследования, рабочая частота 1-6  
МГц, угол сканирования 90°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | SAMSUNG - RS80A / SAMSUNG - WS80A                                           |
| Тип                     | секторный фазированный                                                      |
| Сканирование            | секторное                                                                   |
| Области применения      | абдоминальные исследования / кардиология /<br>транскраниальные исследования |
| Рабочая частота         | 1-6 МГц                                                                     |
| Угол сканирования       | 90°                                                                         |
| Диапазон частот         | - ГГц                                                                       |