

Фороптор автоматический Huvitz HDR-7000

ФСЗ 2009/04543

сфера -29.00 ~ +26.75D, цилиндр $\pm 8.75D$, призма 0 ~ 20 Δ , встроенный принтер

Huvitz Co. Ltd, Южная Корея



Характеристики

Сферическая сила	-29.00 ~ +26.75D
Цилиндрическая сила	$\pm 8.75D$
Градус цилиндра	0°-182°
Межзрачковое расстояние	48 - 80 мм
Вращающаяся призма	0 ~ 20 Δ
Кросс-цилиндр	$\pm 0.25D$ / $\pm 0.50D$ / $\pm 0.25D$ - двойной кроссцилиндр
Ретиноскоп	+1.5D, +2.5D
Расстояние измерения ретиноскопа	67 - 50 см
Встроенный принтер	Да
Программирование тестов	Да
Подключение к другим офтальмологическим приборам	Да
Передача и хранение данных	Да
Потребление тока	145 ВА
Питание	100-120В / 200-240 В, 50/60 Гц

Вспомогательные линзы

Оклюдер с точкой	2 мм
Линзы Мадока	правый глаз (красный, горизонталь), левый глаз (красный, вертикаль)
Красно/зеленый фильтр	правый глаз (красный), левый глаз (зеленый)

Поляризационный фильтр	правый глаз (135°, 45°), левый глаз (45°, 135°)
Раздвоенная призма	правый глаз 6ΔBU/ левый глаз 10ΔBI
Фиксированный кроссцилиндр	±0.50D, зафиксирован под углом 90°

Размеры/вес

Фороптер	361×108×280 мм / 4.74 кг
Контроллер	216×246×225 мм / 1.89 кг (включая принтер)
Блок коммутации	251×240×71 мм / 1.88 кг

Дополнительные характеристики

Автоматический фороптер Huvitz HDR-7000 – это новейшие технологии, позволяющие проводить самые современные рефракционные тесты с максимальной точностью. Прибор служит для определения субъективной рефракции, подбора очков и контактных линз любых типов.

В приборе используются самые передовые технологии, благодаря которым обеспечивается быстрая смена линз. Пульт управления очень удобен и позволяет запрограммировать несколько стандартных методик обследования, что освобождает Вас от ежедневной рутины, а самое главное теперь можно работать комфортно устроившись сидя, у Вас не будет больше боли в спине в конце рабочего дня.

Прибор может работать как автономно, так и в составе оптической системы Huvitz, что позволяет проводить комплексную диагностику в самые короткие строки с максимальным удобством для пациента и врача. С помощью операционной панели можно управлять работой фороптора и проектора знаков ССР-3100, легко и быстро передавать данные объективной рефракции с авторефрактометра HRK 7000 на Фороптор, а так же на данные по очковым линзам с компьютерного диоптриметра HLM-7000 на фороптор.