

Фракционный лазер Meditech Eraser-C-RF

ФСЗ 2012/12950

лазер, CO₂ углекислотный, длина волны 10600 нм,
RF, мощность лазера 30 Вт, длительность импульсов
импульсный режим: 1-500 мс / суперимпульсный: 150-
600 мкс / фракционный: 0.1-10 мс

Meditech Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	CO ₂ углекислотный
Применение	безоперационная блефаропластика / коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / пилинг / коррекция рубцов / удаление новообразований
Длина волны	10600 нм
Технология воздействия	RF
Мощность лазера	30 Вт
Длительность импульсов	импульсный режим: 1-500 мс / суперимпульсный: 150-600 мкс / фракционный: 0.1-10 мс
Область сканирования	от 1×1 до 21×21 мм
Размеры пятен	0.2 мм
Дисплей	8" ЖК цветной, сенсорный
Размер	410×410×1500 мм
Вес	95 кг

Описание

Многофункциональный фракционный CO₂ лазер Eraser-C-RF - для многопрофильной клиники, для широкого практического применения в разных областях медицины: в косметологии, гинекологии, отоларингологии и лазерной хирургии. Лазер оснащен долговечной RF металлической трубкой (Radio Frequency - радиочастотная накачка) с огромным ресурсом, необходимым именно для CO₂-лазеров, использующих построчно-сканирующий тип подачи импульсов с технологией Stacked-pulses (задается нужная глубина проникновения луча в каждой точке воздействия)

Характеристики углекислотного (CO₂) лазера Eraser-C-RF:

- режим работы: сканирующий, непрерывный, импульсный, суперимпульсный;
- количество стеков: 1-50;
- форма сканирования: прямоугольник, круг, треугольник, шестиугольник;
- тип сканирования: построчный, через строку, сходящийся, расходящийся, диагональный, хаотичный (лазерный дождь);
- система доставки излучения: зеркальный шарнирный манипулятор;
- пилотный луч: диодный лазер 5 мВт, 650 нм;
- электропитание: 220 В, 50/60 Гц.