

Фундус-камера Topcon TRC-NW8F

ФСЗ 2010/08164

немидриатическая камера, рабочее расстояние 40 мм

Topcon Corporation, Япония



Характеристики

Вид	немидриатическая
Рабочее расстояние	40 мм
Режимы съемки	цветная / флюоресцентная ангиография / аутофлюоресценция / red-free
Автоматические режимы	съемка / экспозиция / фокусировка
Минимальный диаметр зрачка	3.3 мм

Дополнительные характеристики

Немидриатическая ретинальная камера Topcon TRC-NW8F – один из самых продвинутых приборов в линейке, предназначенный для получения цветных и бесцветных изображений глазного дна, а также снимков в режимах флюоресцентной ангиографии (ФАГ) и аутофлюоресценции (АФГД).

Цифровая камера Nikon

Модель TRC-NW8F поставляется в комплекте с 16-мегапиксельной цифровой камерой Nikon D-7500, что позволяет рассмотреть мельчайшие детали на изображении.

- 45-градусный угол обзора для захвата диска и макулы.
- Запрограммированный шаблон расположения точек фиксации позволяет сделать 9 снимков различных областей глазного дна и автоматически собрать их в панорамное изображение (функция "Автомозайка").
- Стереосъемка и бесцветный фильтр включены в стандартную конфигурацию камеры TRC-NW8F.

Простота использования

Немидриатическая камера для фотографирования сетчатки TRC-NW8F управляется с помощью джойстика с минимальным набором кнопок. **Автоматическая съемка, автофокусировка и автоматическая экспозиция** позволяют получить ясное, четкое и детальное изображения. Одним нажатием врач может переключиться между цветным изображением, бесцветным или флуоресцентным изображением.

Сниженная яркость вспышки

Широкий диапазон настроек вспышки и уровня освещения глаза, дополнительное программное обеспечение для хранения и обработки изображений позволят вам добиться лучшего и наиболее точного результата при

съемки глазного дна пациента.

Комфорт пациента

Низкая интенсивность вспышки делает процедуру комфортной для пациента и позволяет врачу быстрее получить необходимые снимки. **Минимальный размер зрачка для съемки: 3.3 мм.**