

Гастровидеоскоп EG-530UT2 ультразвуковой

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,
диаметр дистального конца 13.9 мм,
инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 12.1
мм, рабочая длина 1550 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Ультразвуковой	Да
Направление обзора	40 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	160 °
Изгиб дистальной части вниз	160 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.9 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.1 мм
Общая длина	1250 мм
Рабочая длина	1550 мм
Режимы УЗ-изображения	режим сканирования / цветовой доплер / энергетический доплер / импульсно-волновая доплерография / В-режим / М-режим
Метод сканирования	электронное конвексное сканирование
Частоты	5 / 7.5 / 10 / 12 МГц
Диапазон сканирования	110 / 124 °

Дополнительные характеристики

Ультразвуковой видеоскоп для конвексного сканирования EG-530UT2

Широкий инструментальный канал (3.8 мм в диаметре) этого эндоскопа позволяет проводить через него такие терапевтические инструменты, как пункционные иглы и дренажные трубки. Превосходные углы изгиба эндоскопа дают возможность получить хороший доступ для проведения лечебных манипуляций. В сочетании с инструментальным подъемником широкий канал может быть использован для разнообразных лечебных процедур.