

Гастровидеоскоп EG-530WR

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального
конца 9.4 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
вводимая часть 9.3 мм, рабочая длина 1100 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	9.4 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.3 мм
Общая длина	1400 мм
Рабочая длина	1100 мм

Дополнительные характеристики

Благодаря широкому углу поля зрения (140°) эндоскоп EG530WR отличается превосходными характеристиками изображения. Инструментальный канал этого стандартного эндоскопа имеет диаметр 2,8 мм, что создает идеальные условия для взятия биопсии и выполнения лечебных процедур.