

Инкубатор для новорожденных Dixon BabyGuard-1 120

ФСР 2011/11530

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 25-37°C, температура кожи 34-37°C, аварийные индикаторы, весы, лоток для рентгеновской кассеты, регулировка высоты

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	25-37 °C
Температура кожи	34-37 °C
Диапазон установки влажности	20-90 %
Диапазон установки подачи кислорода	20-60 %
Аварийные индикаторы	Да
Весы	Да
Лоток для рентгеновской кассеты	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	ЖК

Габариты

Размер	1060×600×970-1170 мм
--------	----------------------

Описание

Инкубатор для новорожденных **BabyGuard I-1120 (Dixon YP2000)** предназначен для выхаживания недоношенных детей. Оборудован сервоконтролем температуры воздуха, температуры тела, влажности воздуха и концентрации кислорода. Графический дисплей выводит все заданные параметры и позволяет «с одного взгляда» оценить состояние внутренней среды инкубатора. Инкубатор снабжен специальной системой циркуляции воздуха внутри кювета, которая минимизирует потоки внутри камеры, а при открытии дверцы

срабатывает тепловая завеса, которая препятствует снижению температуры воздуха в инкубаторе. Рабочая камера оснащена двойными стенками и даже при отключении питания инкубатор сохраняет тепло около 2 часов.

Особенности:

- рабочая камера с двойными стенками;
- базовая стойка с изменяемой высотой на колесах с тормозами;
- 3 ящика для принадлежностей, полки для дополнительного оборудования;
- стойка для инфузии;
- боковые операционные окна рабочей камеры оснащены прозрачными створками и гибкими рукавами;
- торцевое окно доступа с ирисовой диафрагмой;
- плавная регулировка лежа;
- кассета для рентгеновской пленки;
- электронное управление;
- пленочная клавиатура управления;
- большой жидкокристаллический дисплей отображают: реальные температуры тела и воздуха, установленную температуру воздуха, динамику работы нагревателя, графические тренды (до 48 часов);
- девять вариантов тревожной сигнализации;
- RS-232 интерфейс для дистанционного контроля за прибором.