

Камера мультiformатная термографическая Drystar 5302

ФСР 2012/13979

лотки для пленки 2 шт.

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Технология печати	прямая термографическая печать
Разрешение при печати	геометрическое – 320 точек на дюйм; контрастное 12 бит (4096 оттенков серого цвета в каждой точке); область печати 8х10 дюймов: 2376х3070 пикселей, 10х12 дюймов: 3070х3653 пикселей, 11х14 дюймов: 3348х4358 пикселей, 14х17 дюймов: 4358х5232 пикселей
Количество лотков для пленки	2 шт.
Подключение к сети	Да
Размеры	715×728×536 мм
Масса	90 кг

Дополнительные характеристики

Высокопроизводительный принтер сухой термографической печати DRYSTAR 5302 не потребует много места для установки. Принтер может располагаться рядом с устройством вывода информации, либо непосредственно возле рабочего места врача. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц.