

Камера мультiformатная термографическая Drystar AXYS

ФСР 2012/13979

лотки для пленки 2 шт.

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Технология печати	прямая термографическая печать
Разрешение при печати	508 пикселей на дюйм
Количество лотков для пленки	2 шт.
Подключение к сети	Да
Размеры	715×728×536 мм
Масса	90 кг

Дополнительные характеристики

Выдающийся медицинский термографический принтер DRYSTAR AXYS — это печать снимков высочайшего качества и минимум места для установки. Впервые в столь малом принтере реализована печать снимков с разрешающей способностью 508 пикселей на дюйм, что позволяет использовать один принтер для всех приложений, включая маммографию. При этом размер печатаемой точки составляет 50 микрон, что является максимальной разрешающей способностью любого цифрового маммографа. RYSTAR AXYS является сетевым DICOM принтером, что делает его подключение к любым существующим диагностическим установкам простым и удобным. Для устройств не поддерживающих DICOM соединение возможно через прямое подключение (видео или цифровой интерфейс) с использованием коммуникатора AGFA LINX Raхport. Внешнее запоминающее устройство — флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды.