


Канюля для удаления силиконового масла Медин-Урал М980.8

ФСР 2008/02713

для удаления силиконового масла, прямая форма,
длина 6 мм / 8 мм, диаметр 0.1 мм / 0.9 мм / 1.0 мм /
1.1 мм, размер 18G / 19G / 20G, нержавеющая сталь

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Вид	для удаления силиконового масла
Форма	прямая
Длина	6 мм / 8 мм мм
Диаметр	0.1 мм / 0.9 мм / 1.0 мм / 1.1 мм мм
Размер	18G / 19G / 20G
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Канюля для удаления силиконового масла М980.8:
- посадочный конус «Луер».

Номер модели	Диаметр канюли (мм)	Длина рабочей части (мм)
M980.8 18G	18G (1.1)	8
M980.8 18G	18G (1.1)	6
M980.8 19G	19G (1.0)	8
M980.8 19G	19G (1.0)	6
M920.8 20G	20G (0.9)	8
M980.8 20G	20G (0.1)	6