

Колонна рециркуляции для Тион В Lam

РЗН 2017/6514

колонна рециркуляции, производительность -1900
М³/ч, 50 дБА

Тион ООО, Россия



Характеристики

Тип	колонна рециркуляции
Производительность	-1900 М³/ч
Уровень шума	50 дБА
Размер	600×830×2900 мм
Вес	220 кг

Дополнительные характеристики

Количество колонн для: Тион В Lam-1 — 4 шт. / Тион В Lam-2 — 1 шт. / Тион В Lam-4 — 2 шт.