

Колоновидеоскоп EC-530DL

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 2.8 / 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1690 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	2.8 / 3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1690 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-530DL терапевтический с рабочей длиной 1690 мм для проведения широкого спектра колоноскопических процедур. Наличие двух инструментальных каналов позволяет использовать полный набор эндоскопических инструментов и проводить множество диагностических и операционных манипуляций. Многофункциональность, повышенная манёвренность, первоклассная оптика в совокупности с технологией смыва WaterJet позволяют с помощью EC-530DL эффективно осуществлять такие сложнейшие процедуры, как резекция слизистой, мукозэктомия, полипэктомия, туморэктомия и др.