

Колоновидеоскоп EC-530FI

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 2.8 / 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1520 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	2.8 / 3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1820 мм
Рабочая длина	1520 мм

Дополнительные характеристики

Стандартная модель колоноскопа, характеризующаяся сверхбольшим углом обзора (140°) и наличием широкого инструментального канала 3.8 мм. Использование передовых технологических решений позволило улучшить качество картинки и четкость изображения на ее краях. Дополнительные функциональные возможности обеспечиваются за счет наличия системы смыва, при помощи которой можно удалять слизь с поверхностей рабочей зоны.