

Колоновидеоскоп EC-530FL

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1690 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1990 мм
Рабочая длина	1690 мм

Дополнительные характеристики

Снят с производства. Альтернатива - Колоновидеоскоп EC-530WL3.