

Колоновидеоскоп EC-530WI3

РЗН 2013/949

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального  
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,  
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1520 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | видеоскоп |
| Направление обзора              | 0 °       |
| Угол поля зрения                | 140 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вправо   | 160 °     |
| Изгиб дистальной части влево    | 160 °     |
| Глубина резкости                | 3-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 12.8 мм   |
| Инструментальный канал          | 3.8 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 12.8 мм   |
| Общая длина                     | 1820 мм   |
| Рабочая длина                   | 1520 мм   |

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-530WI3 с длиной гибкой части 1520 мм и улучшенным оптическим разрешением обеспечивает безопасное и эффективное проведение эндоскопических исследований. Зонд оборудован широким инструментальным каналом, который обеспечивает применение полного спектра приспособлений для колоноскопических манипуляций. Это значительно увеличивает диапазон возможных эндоскопических процедур, что позволяет отнести модель к категории универсальных.

EC-530WI3 имеет ребристую поверхность и градуированную жесткость благодаря технологии ColoAssist, которая обеспечивает легкость в управлении и безболезненное для пациента введение дистального конца.