


Колоновидеоскоп EC-590ZW3/L с оптическим увеличением

РЗН 2013/949

видеоскоп, резкость 6-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1630 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	6-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1990 мм
Рабочая длина	1630 мм