


Колоновидеоскоп EC-590ZW3-M с оптическим увеличением

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 6-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1330 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	6-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1630 мм
Рабочая длина	1330 мм