

Колоновидеоскоп Fujifilm EC-760R-V/M

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 12.0 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.0 мм, рабочая длина 1330 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	170 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	12.0 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.0 мм
Рабочая длина	1330 мм

Дополнительные характеристики

Колоновидеоскоп Fijifilm модель **ELUXEO EC-760R-VM**

Видеоколоноскоп EC-760R-VM обеспечивает широкое поле обзора 170. Даже области, трудные для наблюдения, например обратные стороны складок, легко поддаются визуализации.

С широким полем обзора 170, а также с большим диаметром инструментального канала (3.8 мм) этот колоноскоп просто идеален для повседневной практики. Он отличается новой рукояткой G7 и регулятором гибкости. Кроме того, у него довольно малый диаметр 12.0 мм и он оснащен системой смыва и CMOS элементом.

Примечание: BLI, LCI, дополнительный канал подачи воды, технология «ColoAssist Adjust».