

Колоновидеоскоп Fujifilm EC-580RD M / EC-580RD L

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 9.8 мм, инструментальный канал 3.2 мм,
вводимая часть 10.5 мм, рабочая длина 1330 / 1690
мм



FUJIFILM Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	9.8 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	10.5 мм
Рабочая длина	1330 / 1690 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп Fujinon EC-580RD M / EC-580RD L. Эндоскопы серии 600 с CMOS матрицами разработаны на основе передовых технологий и позволяют получать четкие и яркие изображения, которые облегчают работу эндоскописта и повышают точность диагностики.
С системой смыва.