

Колоновидеоскоп Pentax EC-3490LK

ФСЗ 2009/04064

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 11.5 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 11.6 мм, рабочая длина 1700 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	11.5 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.6 мм
Общая длина	2023 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

Уменьшенный диаметр позволяет использовать этот видеоколоноскоп как специализированный детский, но он также может использоваться и как колоноскоп общего назначения. Тонкая ригидная вводимая трубка имеет толщину 11,6 мм для комфортного введения в организм взрослых пациентов и пациентов-детей. В отличие от аналогичной модели Pentax EC-3490FK, рассматриваемый видеоколоноскоп оснащен более длинной вводимой трубкой, что обеспечивает дополнительные возможности применения. Видеоколоноскоп предназначен также для проведения широкого ряда диагностических и лечебных операции благодаря широкому инструментальному каналу диаметром 3,8 мм.