

Колоновидеоскоп Pentax EC-3490МК

ФСЗ 2009/04064

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального
конца 13.2 мм, инструментальный канал 4.2 мм,
вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1300 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	4.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1623 мм
Рабочая длина	1300 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-3890МК предназначен для обследования взрослых пациентов, также он может широко применяться для проведения лечебных процедур, благодаря наличию очень большого инструментального канала – 4,2 мм.