

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890FK

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость - мм, диаметр дистального конца 13.2 мм, инструментальный канал 4.2 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1500 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	- мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	4.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1823 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

Универсальная линейка моделей, включающая педиатрические, тонкие, для рутинных исследований, с двумя инструментальными каналами.

Система ПЕНТАКС градуированной жесткости GDF обеспечивает оптимальный контроль введения колоноскопа и препятствует образованию петель.

Изгиб дистального конца до 210° для улучшения маневренности и обзора кардиальной области.

Оптимальный размер рабочих каналов (до 4,2 мм) максимально облегчает проведение всевозможных терапевтических манипуляций.

Эргономично спроектированный легкий корпус и кнопки дистанционного управления повышают производительность работы благодаря удобству использования.

Разъем ПЕНТАКС с системой предупреждения петлеобразования: головка разъема световода поворачивается по оси на 180°, обеспечивая безопасность пользователя и маневренность.