

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890FK2

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость - мм, диаметр дистального конца
13.2 мм, инструментальный канал 4.2 мм, вводимая
часть 13.2 мм, рабочая длина 1500 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	- мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	4.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1823 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-3890FK2 - колоноскоп, оснащенный записывающей матрицей высокой четкости стандарта HD и увеличенным инструментальным каналом и удлинённым рабочим тубусом. Большой диаметр инструментального канала 4,2 мм позволяет использовать практически все виды эндоскопического инструментария. А стандартная длина обеспечивает идеальное соотношение цена-универсальность. Видеоколоноскоп Pentax EC-3890FK2 имеет большой угол обзора (140 градусов), мощную аспирацию и впечатляющую подвижность дистального конца трубки, что уникально для аппарата, который относится к бюджетной линейке колоноскопов.