

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890LK

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 13.2 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1700 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	2023 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-3890LK - колоноскоп, оснащенный записывающей матрицей высокой четкости стандарта HD, увеличенным инструментальным каналом и удлиненным рабочим тубусом. Увеличенная до 1700 мм длина вводимой трубки увеличивает диагностические и терапевтические возможности колоноскопа, а большой диаметр инструментального канала 4,2 мм позволяет использовать практически все виды эндоскопического инструментария.