

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890Mi

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального
конца 13.0 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1300 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	13.0 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1623 мм
Рабочая длина	1300 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-3490Mi оснащен ПЗС-матрицей высокого разрешения 1,25 МПикс, что обеспечивает высококачественное изображение. Предназначен для терапевтического и диагностического применения, прибор имеет широкий 3,2 мм инструментальный канал, может использоваться с большим количеством инструментов, что подходит для рутинных исследований. Видеоколоноскоп EC-3490Mi имеет увеличенную жесткость.