

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890Mi2

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального  
конца 13.2 мм, инструментальный канал 3.8 мм,  
вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1300 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | видеоскоп |
| Угол поля зрения                | 140 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вправо   | 160 °     |
| Изгиб дистальной части влево    | 160 °     |
| Глубина резкости                | 4-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 13.2 мм   |
| Инструментальный канал          | 3.8 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 13.2 мм   |
| Общая длина                     | 1623 мм   |
| Рабочая длина                   | 1300 мм   |

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-349Mi2 оснащен ПЗС-матрицей высокого разрешения 1,25 МПикс, что обеспечивает высококачественное изображение. Предназначен для терапевтического и диагностического применения, прибор может использоваться с большим количеством инструментов, что подходит для рутинных исследований. Имеет увеличенную жесткость.