

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890МК

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 13.2 мм, инструментальный канал 4.2 мм,
вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1300 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	4.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1623 мм
Рабочая длина	1300 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-3890МК - колоноскоп, оснащенный записывающей матрицей высокой четкости стандарта HD и увеличенным инструментальным каналом и удлиненным рабочим тубусом. Преимуществом стандартных колоноскопов серии 90К, в том числе и колоноскопа Pentax EC-3890МК, является их большой канал для инструментов. Его диаметр составляет 4,2 мм, что позволяет использовать с колоноскопом Pentax EC-3890МК самые разнообразные инструменты и, следовательно, достигать максимальной эффективности в работе.