

## Колоновидеоскоп Pentax EC-3890TFK

ФСЗ 2010/07420

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 13.2 мм, инструментальный канал 2.8 / 3.8 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1500 мм

Noya Corporation, Япония



### Характеристики

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Вид                             | видеоскоп    |
| Угол поля зрения                | 140 °        |
| Изгиб дистальной части вверх    | 180 °        |
| Изгиб дистальной части вниз     | 180 °        |
| Изгиб дистальной части вправо   | 160 °        |
| Изгиб дистальной части влево    | 160 °        |
| Глубина резкости                | 3-100 мм     |
| Диаметр дистального конца       | 13.2 мм      |
| Инструментальный канал          | 2.8 / 3.8 мм |
| Наружный диаметр вводимой части | 13.2 мм      |
| Общая длина                     | 1833 мм      |
| Рабочая длина                   | 1500 мм      |

### Дополнительные характеристики

---

Двухканальный видеоколоноскоп EC-3890TFK представляет собой двухканальный видеоколоноскоп для проведения сложных колоноскопических внутрипросветных операций. В тех случаях, когда возможностей одноканального колоноскопа недостаточно, EC-3890TFK предлагает два отдельных инструментальных канала шириной 3,8 и 2,8 мм для эффективной аспирации по одному или двум каналам, либо для работы с двумя инструментами одновременно. Наличие двухканального видеоколоноскопа позволяет значительно расширить спектр диагностических и терапевтических операций. В частности возможно эффективное проведение мукозэктомии, туморэктомии, полипэктомии, резекция слизистой и др.