

Кольпоскоп Экомп ЭКС-1М

ФСЗ 2010/07705

оптический кольпоскоп, рабочее расстояние 250 / 300 мм, 1.8х-41х, с фильтром

НПП Экомп ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Освещенность	40000 Лк
Рабочее расстояние	250 / 300 мм
Увеличение	1.8х-41х
Фильтр	Да

Описание

Кольпоскоп ЭКС-1М со светодиодным осветителем построенный по коаксиальной двухточечной схеме подсветки на базе нового поколения мощных светодиодов, данный осветитель обладает целым рядом конкурентных преимуществ.

Характеристики:

- Высокая временная стабильность светотехнических характеристик (снижение светового потока на 30% не раньше, чем через 50000 часов эксплуатации), естественный белый цвет (цветовая температура 4000-4300 К).
- Плавная электронная регулировка яркости.
- Встроенный в объектив «электронный» зеленый светофильтр.
- Превосходящая по яркости галогеновые осветители освещенность рабочего поля до 40000 Лк.
- Низкое энергопотребление – не более 15 Вт.
- Эргономичное расположение органов управления подсветкой на панели осветителя, встроенного в горизонтальный шарнир подвески предельно малый (до 5°) наклон светового потока подсветки к оптической оси объектива аппарата практически исключает образование затененных участков.