

Кольпоскоп Leisegang 3MVCS LED USB

РЗН 2016/3962

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 300 мм, 3.75х-15х, подключение камеры, с фильтром

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия



Характеристики

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Вид                | оптический кольпоскоп |
| Источник света     | светодиод             |
| Освещенность       | 52000 Лк              |
| Рабочее расстояние | 300 мм                |
| Увеличение         | 3.75х-15х             |
| Подключение камеры | Да                    |
| Фильтр             | Да                    |

Описание

Особенности Leisegang 3MVCS LED USB

- конвергентная оптика: преимуществом конвергентного расположения оптических окуляров является естественное для зрения человека рабочее расстояние 300 мм, на котором сходятся оптические лучи. Врачу легче переносить взгляд на окружающие предметы, увеличивается работоспособность глаз и качество диагностики;
- плавная регулировка приводов, изменяющих угол наклона, высоту и фокусное расстояние, делает возможным точнейшее позиционирование для более качественной диагностики.
- можно работать в очках, благодаря съемным кольцам окулярной крышки.