

Кольпоскоп Optomic OP-C2

ФСЗ 2010/07223

оптический кольпоскоп, галогенная лампа / светодиод,
рабочее расстояние 250 / 300 мм, 3х / 4х / 6х / 8х / 10х
/ 12х, подключение камеры, с фильтром

OPTOMIC ESPANA S.A., Испания



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа / светодиод
Рабочее расстояние	250 / 300 мм
Увеличение	3х / 4х / 6х / 8х / 10х / 12х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Особенности кольпоскопа Optomic OP-C2:

- трехступенчатое увеличение;
- два объектива;
- галоген, светодиод, ксенон;
- монтаж на стойку или на кресло;
- широкоугольные окуляры (опция);
- прямая бинокулярная головка (опция);
- фото, видео (опция);
- 620×1000×610 мм.