

Контейнер для стерилизации Нора 1/1

РЗН 2013/1299

контейнер, 1/1, с фильтром / без фильтра, металл,  
размеры 580×280 мм, высота 100 / 135 / 150 / 200 / 260  
мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия




Характеристики

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Тип               | контейнер                                         |
| Формат контейнера | 1/1                                               |
| Фильтр            | с фильтром / без фильтра                          |
| Материал          | металл                                            |
| Размеры           | 580×280 мм, высота 100 / 135 / 150 / 200 / 260 мм |

Описание

**Контейнеры Нора 1/1** предназначены для стерилизации и хранения инструментов и перевязочных материалов. Стерильные материалы хранятся в контейнере после стерилизации и до использования.




Основание (днище) контейнеров Нора 1/1

| Длина×ширина               | Высота | Каталожный номер |                |
|----------------------------|--------|------------------|----------------|
|                            |        | с перфорацией    | без перфорации |
| Стандарт 1/1<br>580×280 мм | 100 мм | KYE 285/10       | KYE 287/10     |
|                            | 135 мм | KYE 285/13       | KYE 287/13     |
|                            | 150 мм | KYE 285/15       | KYE 287/15     |
|                            | 200 мм | KYE 285/20       | KYE 287/20     |
|                            | 260 мм | KYE 285 /26      | KYE 287/26     |

КРЫШКИ к контейнерам Нора 1/1 доступны в трех вариантах:

- перфорированная крышка
- защитная крышка – используется вместе с перфорированной крышкой
- неперфорированная крышка



| Цвет    | Перфорированная | Защитная   | Неперфорированная |
|---------|-----------------|------------|-------------------|
| Серый   | KYE 280/51      | KYE 281/51 | KYE 289/51        |
| Синий   | KYE 280/52      | KYE 281/52 | KYE 289/52        |
| Красный | KYE 280/53      | KYE 281/53 | KYE 289/53        |
| Зеленый | KYE 280/54      | KYE 281/54 | KYE 289/54        |
| Желтый  | KYE 280/55      | KYE 281/55 | KYE 289/55        |
| Черный  | KYE 280/56      | KYE 281/56 | KYE 289/56        |

## Сетки и принадлежности к контейнерам Нора 1/1

| Изображение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Сетки Нора 1/1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 305/03 – 485×255×<b>30</b> мм</li> <li>• SK 305/05 – 485×255×<b>50</b> мм</li> <li>• SK 305/06 – 485×255×<b>60</b> мм</li> <li>• SK 305/07 – 485×255×<b>70</b> мм</li> <li>• SK 305/10 – 485×255×<b>100</b> мм</li> <li>• SK 307/03 – 540×255×<b>30</b> мм</li> <li>• SK 307/05 – 540×255×<b>50</b> мм</li> <li>• SK 307/06 – 540×255×<b>60</b> мм</li> <li>• SK 307/07 – 540×255×<b>70</b> мм</li> <li>• SK 307/10 – 540×255×<b>100</b> мм</li> </ul> |
|             | <b>Крышки для сеток Нора 1/1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 305/50 – 485×255 мм</li> <li>• SK 307/50 – 540×255 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <b>Фиксатор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 307/61 – 545×255 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | <b>Фиксатор двойной</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 307/62 – 545×255×30 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | <b>Делитель</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 307/71 – 510×250×130 мм</li> <li>• SK 307/75 – 510×250×180 мм</li> <li>• SK 307/76 – 510×250×230 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | <b>Делитель</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 307/72 – 510×250×130 мм</li> <li>• SK 307/78 – 510×250×180 мм</li> <li>• SK 307/79 – 510×250×230 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | <b>Сетки перфорированные Нора 1/1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 310/05 – 480×250×<b>50</b> мм</li> <li>• SK 310/06 – 480×250×<b>60</b> мм</li> <li>• SK 310/07 – 480×250×<b>70</b> мм</li> <li>• SK 310/10 – 480×250×<b>100</b> мм</li> <li>• SK 311/05 – 540×250×<b>50</b> мм</li> <li>• SK 311/06 – 540×250×<b>60</b> мм</li> <li>• SK 311/07 – 540×250×<b>70</b> мм</li> <li>• SK 311/10 – 540×250×<b>100</b> мм</li> </ul>                                                                         |
|             | <b>Крышки для перфорированных сеток Нора 1/1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK 310/50 – 480×250 мм</li> <li>• SK 311/50 – 540×250 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |