

Кислородный концентратор Invacare XPO2

ФСЗ 2011/09108

1 л/мин, переносной, концентрация O₂ до 95%

Invacare Medical Equipment (Suzhou) Co. Ltd., США



Характеристики

Производительность	1 л/мин
Тип	переносной
Подача кислорода	импульсная
Максимальная концентрация кислорода	95%
Увлажнитель	не предусмотрен
Время выхода на рабочий режим	5 мин
Уровень шума	45 дБ
Размеры (в×ш×г)	25.4×17.8×10.2 см
Масса	2.9 кг

Дополнительные характеристики

Invacare XPO2 – портативный концентратор кислорода для использования в повседневной жизни. Этот независимый от источника питания концентратор предоставляет пациентам мобильность, независимость и возможность ведения активного образа жизни. С его помощью пациент может путешествовать, совершать длительные прогулки и вести привычный образ жизни.

Особенности:

- портативный;
- импульсный режим работы;
- до 7 часов работы с двумя батареями;
- мощность, частота, напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, 60 Вт;
- питание от авто 12 В опционально.

Эффективная подача кислорода

XPO2 имеет запатентованный нелинейный импульсный режим подачи необходимого количества кислорода «по требованию». Клапан, срабатывающий только на вдохе, подает необходимое количество кислорода, наиболее эффективно используемое лёгкими. Всего 5 настроек, обеспечивающих поток кислорода до 0.9 л/мин.

Настройка		1	2	3	4	5
Ср. объем подачи кислорода, мл	20 вдохов в минуту	15	23	31	37	42
	30 вдохов в минуту	10	15	21	25	28
Длительность автономной работы, ч	внутреннего аккумулятора	3.5	2.5	2	1.5	1
	внешнего аккумулятора	7	5	4	3	2

Концентрация кислорода в выходящем газе колеблется между 87% и 95,6%.

Внимание! Концентратор кислорода ХРО2 не предусмотрен для работы с увлажнителем. Работа с увлажнителем может снизить производительность прибора и/или привести к повреждениям приборов.