

Контуры дыхательные Ассомедика 10М с одним влагосборником

ФСЗ 2010/06637

один влагосборник, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, гофрированный / гладкоствольный, от
0.4 до 3 м

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	один влагосборник
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Тип трубки	гофрированный / гладкоствольный
Длина трубки	от 0.4 до 3 м



Дополнительные характеристики

Контуры дыхательные Ассомедика 10М с одним влагосборником предназначены для респираторной поддержки в анестезиологии и реанимации новорожденных, совместимы с большинством аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов.

Диаметр трубки: 10М (неонатальные).

Длина трубки: от 0.4 м до 3.0 м.

Стандартные комплектации

Кат. №	Изображение	Состав
6604		Трубки (5 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (8 шт.) Т-коннектор (1 шт.) Влагосборник (1 шт.) Увлажнитель (1 шт.) Провод нагрева (1 шт.)
6605		Трубки (5 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (8 шт.) Т-коннектор (1 шт.) Влагосборник (1 шт.) Увлажнитель (1 шт.) Провод нагрева (1 шт.) Линия мониторинга (1 шт.)
6606		Трубки (5 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (8 шт.) Т-коннектор (1 шт.) Влагосборник (1 шт.) Увлажнитель (1 шт.) Провод нагрева (1 шт.) Линия мониторинга (1 шт.) Ограничитель потока (1 шт.)

При изготовлении контуров могут использоваться трубки в следующих исполнениях:

1. Гофрированная неконфигурируемая
2. Гладкоствольная

Преимущества каждого вида по ссылке

Характеристики:

- Нестерильные или стерилизованы оксидом этилена.
- Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.
- Защита от влаги при хранении.
- Апирогенны, нетоксичны, не содержат фталатов.

Также возможен любой состав контура по согласованию с заказчиком

Y-адаптер (0-2 шт.)
Адаптер прямой (1-20 шт.)
Адаптер угловой (0-5 шт.)
Адаптер шарнирный (0-5 шт.)
Т-коннектор (0-3 шт.)
Влагосборник (0-2 шт.)
Фильтр с/без тепловлагообмена (0-5 шт.)
Увлажнитель (0-2 шт.)
Трубка (1-10 шт.)
Мешок дыхательный (0-5 шт.)
Маска дыхательная (0-5 шт.)
Провод нагрева (0-2 шт.)
Линия мониторинга (0-5 шт.)