

Контурьы дыхательные Ассомедика 15М с одним влагосборником

ФСЗ 2010/06637

один влагосборник, 15 мм (для детей), одноразовый,
гофрированный / гладкоствольный /
конфигурируемый, от 0.4 до 3 м

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	один влагосборник
Диаметр	15 мм (для детей)
Использование	одноразовый
Тип трубки	гофрированный / гладкоствольный / конфигурируемый
Длина трубки	от 0.4 до 3 м



Дополнительные характеристики

Контурьы дыхательные Ассомедика 15М с одним влагосборником предназначены для респираторной поддержки в реанимации, а так же для подачи и отвода управляемой газовой смеси пациенту. Комплекуются различными изделиями и принадлежностями.

Диаметр трубки: 15М (для детей).

Длина трубки: от 0.4 м до 3.0 м.

Стандартные комплектации

Кат. №	Изображение	Состав
5602		Трубки (4 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Влагосборник (1 шт.)
5603		Трубки (4 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Адаптер шарнирный (1 шт.) Влагосборник (1 шт.)
5703		Трубки (4 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Фильтр (1 шт.) Влагосборник (1 шт.)
5705		Трубки (4 шт.) Y-адаптер (1 шт.) Адаптер прямой (4 шт.) Адаптер угловой (1 шт.) Влагосборник (1 шт.) Фильтр (1 шт.) Увлажнитель (1 шт.) Маска дыхательная (1 шт.)

При изготовлении контуров могут использоваться трубки в следующих исполнениях:

1. Гофрированная конфигурируемая
2. Гофрированная неконфигурируемая
3. Гладкоствольная
4. Антимикробная гофрированная (конфигурируемая и неконфигурируемая)

Преимущества каждого вида по ссылке

Характеристики:

- Нестерильные или стерилизованы оксидом этилена.
- Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.
- Защита от влаги при хранении.
- Апирогенны, нетоксичны, не содержат фталатов.

Также возможен любой состав контура по согласованию с заказчиком

Y-адаптер (0-2 шт.)
Адаптер прямой (1-20 шт.)
Адаптер угловой (0-5 шт.)
Адаптер шарнирный (0-5 шт.)
Т-коннектор (0-3 шт.)
Влагосборник (1 шт.)
Фильтр с/без тепловлагообмена (0-5 шт.)
Увлажнитель (0-2 шт.)
Трубка (1-10 шт.)
Мешок дыхательный (0-5 шт.)
Маска дыхательная (0-5 шт.)
Провод нагрева (0-2 шт.)
Линия мониторинга (0-5 шт.)