


Контурь дьхательные Fisher & Paykel с одним влагосборником
неонатальные

ФСЗ 2011/09845

один влагосборник, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, конфигурируемый

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



Характеристики





Вид	один влагосборник
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый




Дополнительные характеристики

Контурь дьхательные Fisher & Paykel с одним влагосборником неонатальные

Характеристики:

- Технология проволоочной спирали, повышающая эффективность контроля за образованием конденсата в различных условиях.
- Хорошая растяжимость и низкое сопротивление.
- Механизм фиксации датчика, обеспечивающий его правильное расположение для эффективной обратной связи.
- Поставка контура в собранном виде.
- Легкость и гибкость.

Изображение	Описание
 Линия вдоха Необогреваемая часть 30 см Обогреваемая часть 110 см Y-коннектор Линия давления Линия выдоха Дополнительная трубка 60 см Набор коннекторов	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT126 Поток 0.3-4 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • линия выдоха без обогрева с влагосборником • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • линия контроля давления • Y-образный коннектор • комплект адаптеров
 Линия вдоха Необогреваемая часть 30 см Обогреваемая часть 110 см Y-коннектор Линия давления Линия выдоха Дополнительная трубка 60 см Набор коннекторов Самозаполняемая камера увлажнителя	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT226 Поток 0.3-4 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • линия выдоха без обогрева с влагосборником • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • линия контроля давления • Y-образный коннектор • комплект адаптеров • камера увлажнителя MR290
 Линия вдоха Необогреваемая часть 30 см Обогреваемая часть 110 см Y-коннектор Линия давления Линия выдоха Дополнительная трубка 60 см Набор коннекторов	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT125 Поток >4 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • линия выдоха без обогрева с влагосборником • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • линия контроля давления • Y-образный коннектор • комплект адаптеров
 Линия вдоха Необогреваемая часть 30 см Обогреваемая часть 110 см Y-коннектор Линия давления Линия выдоха Дополнительная трубка 60 см Набор коннекторов Самозаполняемая камера увлажнителя	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT225 Поток >4 л/мин • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • линия выдоха без обогрева с влагосборником • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • линия контроля давления • Y-образный коннектор • комплект адаптеров • камера увлажнителя MR290

	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT127 Для аппарата ИВЛ SLE 2000 • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • линия выдоха без обогрева с влагосорбником • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • SLE ограничитель красного цвета • линия контроля давления • Y-образный коннектор • комплект адаптеров
	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT227 Для аппарата ИВЛ SLE 2000 • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • линия выдоха без обогрева с влагосорбником • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • SLE ограничитель красного цвета • линия контроля давления • Y-образный коннектор • комплект адаптеров • камера увлажнителя MR290
	Контур дыхательный Fisher & Paykel RT228 Для аппарата ИВЛ SLE 4000 / SLE 5000 • линия вдоха 1.1 м с обогревом • удлинитель для инкубатора 0.3 м • линия выдоха без обогрева с влагосорбником • соединительная трубка 0.6 м с портом для оксида азота • SLE ограничитель • линия контроля давления • Y-образный коннектор • комплект адаптеров • камера увлажнителя MR290