


ΦC3 2009/03551


Intersurgical Ltd., Великобритания



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Вид           | без влагосборника    |
| Диаметр       | 10 мм (неонатальный) |
| Использование | одноразовый          |
| Тип трубки    | гладкоствольный      |
| Длина трубки  | 1.2 / 1.6 м          |

### Контур дыхательный Intersurgical Smoothbore 10 мм без влагосборника

| Кат. №  | Изображение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5072000 |             | <p>Дыхательный контур Smoothbore 10 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• шарнирный Y-образным коннектор</li> <li>• два провода нагрева</li> <li>• линия мониторинга</li> </ul> <p><b>Для аппарата ИВЛ Fabian</b></p>                                            |
| 5519850 |             | <p>Дыхательный контур Smoothbore 10 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• два провода нагрева</li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• набор для снижения уровня шума</li> </ul> <p><b>Для аппарата ИВЛ SLE 2000</b></p>                                          |
| 5520850 |             | <p>Дыхательный контур Smoothbore 10 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• два провода нагрева</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 5568850 |             | <p>Дыхательный контур Smoothbore 10 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.2 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.2 м</li> <li>• провод нагрева</li> <li>• комплект для применения заиси азота</li> </ul> <p><b>Для аппарата ИВЛ Draeger Babylog 8000</b></p> <p>Для прямого и углового датчика потока</p>              |
| 5619810 |             | <p>Дыхательный контур Smoothbore 10 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• два провода нагрева</li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• набор для снижения уровня шума</li> <li>• самозаполняющаяся камера</li> </ul> <p><b>Для аппарата ИВЛ SLE 4000/5000</b></p> |

|         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5619850 |  | <p>Дыхательный контур Smoothbore 10 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина 1.6 м</li> <li>• дополнительный шланг 0.5 м</li> <li>• два провода нагрева</li> <li>• линия мониторинга</li> <li>• набор для снижения уровня шума</li> </ul> <p><b>Для аппарата ИВЛ SLE 4000/5000</b></p> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Приспособления для крепления шлангов