

Датчик УЗИ конвексный GE 4C-RS

РЗН 2016/4247

конвексный, области применения абдоминальные исследования / акушерство и гинекология, рабочая частота 1.8-6 МГц, угол сканирования 58°, глубина сканирования 300 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VENUE 50 / GE - VIVID q / GE - VIVID iq / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8 |
| Тип                     | конвексный                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сканирование            | конвексное                                                                                                                                                                                                                                        |
| Области применения      | абдоминальные исследования / акушерство и гинекология                                                                                                                                                                                             |
| Рабочая частота         | 1.8-6 МГц                                                                                                                                                                                                                                         |
| Угол сканирования       | 58°                                                                                                                                                                                                                                               |
| Глубина сканирования    | 300 мм                                                                                                                                                                                                                                            |

Дополнительные характеристики

Диапазон частот: 1.8 - 6.0 МГц (Vividi, q, S5), 2 - 5.5 МГц, 2 - 5 МГц (Voluson i, S6, S8)  
Сканирующая поверхность: 17×65 мм, 65×16 мм, 18.3×66.2 мм, 61×17 мм, 18.3×68.7 мм.