

Лазерный аппарат CAPELLO E-light

РЗН 2019/8458

фотосистема, длина волны 530 - 1200 нм, частота 10 Гц, IPL / E-Light / RF, длительность импульсов от 1 до 10 мс / от 50 до 2500 мс

CAPELLO, Россия



Характеристики

Вид	фотосистема
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	530 - 1200 нм
Частота	10 Гц
Технология воздействия	IPL / E-Light / RF
Длительность импульсов	от 1 до 10 мс / от 50 до 2500 мс
Интервал между импульсами	1-100 мс
Область сканирования	0.1-20 мм
Размеры пятен	8×40 / 15×60 мм
Размер	600×450×1080 мм
Вес	45 кг

Описание

В одной манипуле CAPELLO E-light объединены два устройства: некогерентный источник света (IPL) и источник электрического тока (RF). Сперва на хромофор воздействует световая энергия, а сразу после - электромагнитный импульс. Методика обеспечивает глубокий прогрев дермы, и как результат - оказывает омолаживающий эффект после любой процедуры.

Подходит для проведения: элос-эпиляция, элос-омоложение, лифтинг кожи, а возможность регулировки параметров делает устройство оптимальным для удаления купероза, пигментных пятен и фототерапии акне.

Технические характеристики лазерного аппарат Капелло:

Модуль E-light:

- тип устройства: IPL + RF;

- спектр длин волн: 530-1200 нм;
- оптическая мощность: 1200 Вт;
- рабочее пятно: 8 x 40 мм, 15 x 60 мм;
- длительность IPL импульса: 1-10 мс;
- длительность RF импульса: 50-2500 мс;
- пауза между импульсами: 1-100 мс;
- IPL энергия: 1-50 Дж/см²;
- RF энергия: 1-20 Дж/см³ (10 МГц);
- охлаждение кожи: контактное, t° сапфирового стекла -2°C;
- охлаждение системы: воздушное;
- ресурс: 100 000 импульсов.