

Лазерный аппарат Hironic MIXEL

ФСЗ 2011/10913

лазер, CO2 углекислотный, длина волны 10600 нм

Hironic Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	CO2 углекислотный
Применение	удаление татуировок / улучшение тонуса и текстуры кожи / коррекция постакне / коррекция рубцов / удаление новообразований / удаление пигментных пятен
Длина волны	10600 нм
Область сканирования	20×20 – 200×200 мм
Дисплей	10.4"
Размер	375×430×1870 мм
Вес	48 кг

Описание

Фракционная лазерная система CO2 MIXEL с расширенными функциями. Возможность двойной фокусировки для глубокого и поверхностного воздействия. Наличие режима рассеянного омоложения (легкая шлифовка без анестезии, период реабилитации - до 2-х дней). Благодаря своим уникальным возможностям МИКСЕЛ является системой, которая способна решить наиболее сложные задачи: такие как лечение рубцов различной этиологии, пигментных образований кожи, а так же воздействовать на глубокие морщины, подстраивая при этом индивидуальные параметры пациентов.

Применение фракционного CO2-лазера МИКСЕЛ:

- омоложение лица, декольте, шеи, тела и рук;
- разглаживание морщин периорбитальной области;
- коррекция после акне, устранения пигментных пятен и стрий;
- лифтинг;
- выравнивание структуры кожи;
- шлифовка рубцов, шрамов; отбеливание кожи;

- терапия диисхромии;
- удаление доброкачественных образований типа папиллом, бородавок, кондилом и кератом.

Характеристики:

- возможна работа в фракционном и углекислотном режимах;
- шесть встроенных программ;
- можно изменять показатели лазерного излучения;
- имеется рассеянный режим;
- тип лазера: цельнометаллический углекислотный лазер;
- режим лазера: фракционный/нормальный;
- режим работы: рассеянный/случайный/правый/левый/прыгающий;
- охлаждение: воздушное;
- перекрытие: до 10 раз (стеков).