

Лазерный аппарат LASERING Velure S8

РЗН 2016/3767

лазер диодный, длина волны 810 нм, режим работы
импульсный / непрерывный

Lasering SRL, Италия



Характеристики

Тип лазера	диодный
Длина волны	810 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	сосудистая хирургия
Размеры	305×425×190 мм
Вес	14 кг

Описание

Лазерная система Velure S8 для эндоваскулярных процедур.

Принцип работы диодного лазера Velure S8:

Через прокол кожного покрова под ультразвуковым контролем в венозный просвет вводится световод, посредством которого лазерная энергия воздействует на внутреннюю стенку сосуда и «запаивает» ее. Отток крови осуществляется после этого через здоровые вены. Процедуры избавляют от отечности нижних конечностей, ощущения тяжести в ногах, устраняют видимую не эстетичность сосудов. Для лечения тонких поверхностных сосудов применяются специальные неинвазивные наконечники, посредством которых происходит чрескожная коагуляция сосудов без нарушения целостности кожи.