

Лазерный аппарат LASERING Velure S9/940

РЗН 2016/3767

лазер, диодный, длина волны 940 нм, частота 1 - 30

Гц, мощность лазера 150 Вт

Lasering SRL, Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	940 нм
Частота	1 - 30 Гц
Мощность лазера	150 Вт
Плотность энергии	5-600 Дж/см ²
Размер	350×430×230 мм
Вес	13 кг

Описание

Лазерная система Velure S9 / 940 нм для трансдермальной обработки капилляров нижних конечностей и лица, независимо от того, имеют ли они красный цвет поверхностных или более глубокий сине-пурпурный. Благодаря своим особым характеристикам он поддерживает идеальную целостность эпидермального слоя, улучшая переносимость пациентом.

Характеристики:

- режимы работы: непрерывный, одиночный импульс, режим повторения импульсов;
- диаметр пятна наконечника: 1000, 1500, 2000 микрон / оптоволоконно;
- длительность импульса устанавливается автоматически;
- электропитание: 230 В, 500 ВА (макс.), 50 Гц.