

Лента рулонная Солар 148 25/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 148×25 мм×м, втулка 16 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 45 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	148×25 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Siemens Sicard-440
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	45 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 148×25/16 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 148 мм × 25 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: Siemens Sicard-440.

В упаковке: 45 шт.