

Лента рулонная Солар 216 60/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 216×60 мм×м, втулка 16 мм, намотка  
наружу, для ЭКГ, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Исполнение                | рулонная                       |
| Размер рулона             | 216×60 мм×м                    |
| Втулка                    | 16 мм                          |
| Намотка                   | наружу                         |
| Назначение                | для ЭКГ                        |
| Используемое оборудование | Nihon Kohden ECG8330/8340/8350 |
| Плотность                 | 55 г/м²                        |

Дополнительные характеристики

**Лента диаграммная рулонная Солар 216×60/16 наруж.** - с намоткой термослоем наружу.

**Размеры:** 216 мм × 60 м.

**Втулка:** 16 мм.

**Для оборудования:** Nihon Kohden ECG 8330 / 8340 / 8350.