

Лента рулонная Солар 60 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 60×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка наружу,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 72 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	60×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardioline D1 Plus
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 60×30/16 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 60 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: Cardioline D1 Plus.

В упаковке: 72 шт.