

Лента рулонная Солар 80 30/12

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 80×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,  
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 60 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Исполнение                | рулонная       |
| Размер рулона             | 80×30 мм×м     |
| Втулка                    | 12 мм          |
| Намотка                   | наружу         |
| Назначение                | для ЭКГ        |
| Используемое оборудование | Heart Sren 80G |
| Плотность                 | 55 г/м²        |
| Количество в упаковке     | 60 шт.         |

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 80×30/12 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Heart Sren 80G.

В упаковке: 60 шт.