

Лента рулонная Солар 80 30/18

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 80×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
для ЭКГ / для лабораторного оборудования, 55 г/м², в
упаковке 60 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ / для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	Heart Sren 80G / Laboratory-Printer
Плотность	55 г/м ²
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 80×30/18 наруж. - с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Heart Sren 80G / Laboratory-Printer.

В упаковке: 60 шт.